


Adaptör fiş

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Montaj dişi PG 13.5

Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,055 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı



E10472



Adaptör fiş

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Bağlantı

1	BN
3	BU

BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
mavi