


Y-dağıtıcı

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...60 AC/DC
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Port dağıtım kutusu sayısı	2

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Y-dağıtıcı

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,77 m, PUR / PVC, siyah, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 2 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

