


# E10488



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0003A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [M] 10...30 DC

### Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

### Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı

Çalışma 1 x LED, yeşil

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

# E10488



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0003A03

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 3 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
BK = kahve rengi  
BU = siyah  
mavi