


E10518



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0005F03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [M] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi Pirinç, yapışmaz kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10518



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0005F03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi