

E10527




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC051

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10527




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
BU = mavi

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

