


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 43
----------	------	--------------

Malzemeler		TPU
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		TPU
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı
-----------------	--	-------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 7,5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10535



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS07,5E04

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi
WH = beyaz