


## Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030MSS0002E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [M] | < 60 AC / < 75 DC |
| Koruma sınıfı        | III               |

## Çalışma Koşulları

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90                          |
| Koruma                 | IP 67; (soket rekoru takılı iken) |

## Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Boyutlar [mm]         | 17 x 10 x 26            |
| Malzemeler            | TPU                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | TPU                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




# E10536



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030MSS0002E03

### Bağlantı



BK =  
BN =  
BU =

Kablo renkleri :  
siyah  
kahve rengi  
mavi