

Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032ZDS0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	17 x 10 x 26
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10547



Soketli bağlantı kablosu


ADOAF032ZDS0005A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BK = kahve rengi
BU = siyah
mavi