


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0010E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 35
Malzemeler		PA 6.6
Kalıp-gövde malzemesi		PA 6.6
Somun malzemesi		POM

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC, sarı, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: POM




E10558



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0010E03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi