


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0020E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 35

Malzemeler PA 6.6

Kalıp-gövde malzemesi PA 6.6

Somun malzemesi POM

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, PVC, sarı, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: POM




E10560



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040MSS0020E03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi