

E10561




Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0010E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10635

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 29 x 15 x 44

Malzemeler PA 6.6

Kalıp-gövde malzemesi PA 6.6

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı
Çalışma 1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10561



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH042MSS0010E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 4,5 mm; parlak; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı



Bağlantı



BN =
BK =
BU =

Kablo renkleri :
kahve rengi
siyah
mavi