

E10562




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10633

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PA 6.6

Kalıp-gövde malzemesi PA 6.6

Somun malzemesi Alüminyum, siyah kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10562




Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC, turuncu; parlak; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı

