


E10565



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0007E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 29 x 15 x 44

Malzemeler PA 6.6

Kalıp-gövde malzemesi PA 6.6

Somun malzemesi Alüminyum

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10565



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042MSS0007E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 7 m, PUR, turuncu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: Alüminyum



Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
BK = kahve rengi
BU = siyah
mavi