


## Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Çalışma gerilimi | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                   |      |          |
|-------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -20...70 |
|-------------------|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Koruma | IP 67 |
|--------|-------|

## Mekanik özellikleri

|            |        |
|------------|--------|
| Malzemeler | PA 6.6 |
|------------|--------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Kalıp-gövde malzemesi | PA 6.6 |
|-----------------------|--------|

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Somun malzemesi | Alüminyum, siyah kaplamalı |
|-----------------|----------------------------|

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E10568




## Bağlantı kablosu

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, turuncu; parlak; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kitleme: Alüminyum, siyah kaplamalı

