


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042VAS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




E10590



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042VAS0005E03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi