


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042VAS0050E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çıkışlar

Elektriksel yapı PNP

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi TPU, şeffaf

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 50 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, şeffaf; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




E10594



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH042VAS0050E03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi