

E10614




Bağlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11386

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	15 x 15 x 46
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10614



Bağlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı




Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Buchse



Bağlantı



E10614



Baęlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Elektriksel baęlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı