


# E10617



## Bağlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
| Koruma sınıfı        | III        |

### Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
| Koruma                 | IP 68    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Boyutlar [mm]         | 15 x 15 x 46                 |
| Malzemeler            | PUR                          |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR                          |
| Somun malzemesi       | çinko döküm, nikel kaplamalı |

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E10617



## Bağlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı




### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )


### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Buchse



### Bağlantı



# E10617



## Baęlantı kablosu

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

### Elektriksel baęlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: inko döküm, nikel kaplamalı