


## Kablolanabilir soket

SDOAF030ZDSFKPK

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Elektriksel özellikleri

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Çalışma gerilimi [V] | < 60 AC/DC |
| Koruma sınıfı        | III        |

## Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...70 |
| Koruma                 | IP 67    |

## Mekanik özellikleri


|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Boyutlar [mm]         | 25 x 13 x 42 |
| Malzemeler            | PA           |
| Kalıp-gövde malzemesi | PA           |
| Somun malzemesi       | ZnAl/Ni      |

## Açıklamalar


|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: ZnAl/Ni



# E10619



## Kablolanabilir soket

SDOAF030ZDSFKPK

### Bağlantı

