

E10620




Kablolanabilir soket

SDOGF030ZDSFKPK

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11552

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri


Boyutlar [mm]	13 x 13 x 44
Malzemeler	PA
Kalıp-gövde malzemesi	PA
Somun malzemesi	ZnAl/Ni

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: ZnAl/Ni



E10620



Kablolanabilir soket

SDOGF030ZDSFKPK

Bağlantı

