


Bağlantı kablosu

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



E10629




Bağlantı kablosu

VDOAH042ZDS00,6A03STGH040ZDS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı

