


Bağlantı kablosu

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -20...70

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PA 6.6

Kalıp-gövde malzemesi PA 6.6

Somun malzemesi çinko döküm, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı



E10631



Bağlantı kablosu

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA 6.6; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı

