


Valf soketli ara kablo

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 gri

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 24 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10667




Valf soksetli ara kablo

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

