


## Valf soketli ara kablo

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 gri

## Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] &lt; 24 AC/DC

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 65

## Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

## Gösterge / Kontroller

Gösterge Anahtarlama durumu 1 x LED, sarı

## Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

## Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



# E10672




## Valf soketli ara kablo

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

