


Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC017

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10683




Bağlantı kablosu

VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

