


Valf soketli ara kablo

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



1 gri

Uygulama

Dizayn

Amfikatörlü

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

12...40 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10684




Valf soketli ara kablo

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

