


Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030ZDS0010A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	17 x 10 x 27
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm




E10714



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF030ZDS0010A03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi