


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH042MSS0005E04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma		IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 42
Malzemeler		PVC şeffaf
Kalıp-gövde malzemesi		PVC, şeffaf
Somun malzemesi		Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PVC, şeffaf; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı




E10717



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH042MSS0005E04

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi
WH = beyaz