

E10725




Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030VAS0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC002

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 47

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10725



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030VAS0005A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
BK = mavi