


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040VAS0002A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC004

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma	IP 68
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
------------	-----

Kalıp-gövde malzemesi	PUR
-----------------------	-----

Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
-----------------	--------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)




E10727



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040VAS0002A03

Bağlantı



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi