


Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032VAS0005A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10728



Soketli bağlantı kablosu

ADOAF032VAS0005A03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4305 / 303)



Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
BN = siyah
BU = kahve rengi
mavi