

E10774




Kablolanabilir soket

SDOAH040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11509 veya E11658

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 125 AC / < 150 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 35 x 20 x 30

Malzemeler PBT

Kalıp-gövde malzemesi PBT

Somun malzemesi PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10774



Kablolanabilir soket

SDOAH040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA



Bağlantı

