


Bağlantı kablosu

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 68
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler		PUR
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		PUR
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		ZnAl/Ni
-----------------	--	---------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni



E10778




Bağlantı kablosu

VDOAH040ZDS0003A03STGH040ZDS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, PUR / PVC, siyah; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni

