


Bağlantı kablosu

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 68

Mekanik özellikleri

Malzemeler PUR

Kalıp-gövde malzemesi PUR

Somun malzemesi ZnAl/Ni

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni



E10781




Bağlantı kablosu

VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS

Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR / PVC, siyah; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: ZnAl/Ni

