


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040ZDS0015A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
-------------------	------	----------

Koruma		IP 67
--------	--	-------

Mekanik özellikleri

Boyutlar	[mm]	15 x 15 x 47
----------	------	--------------

Malzemeler		PUR
------------	--	-----

Kalıp-gövde malzemesi		PUR
-----------------------	--	-----

Somun malzemesi		çinko döküm, nikel kaplamalı
-----------------	--	------------------------------

Açıklamalar

Paket miktarı		1 adet
---------------	--	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR / PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı




E10783



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH040ZDS0015A03

Bağlantı



BN = Kablo renkleri :
kahve rengi
BK = siyah
BU = mavi