


## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0015A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

### Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 27 x 15 x 39

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

### Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR / PVC, turuncu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm




# E10784



## Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0015A04

### Bağlantı



BN = Kablo renkleri :  
kahve rengi  
BK = siyah  
BU = mavi  
WH = beyaz