


Kablolanabilir soket

SDOGA030MSSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 25

Boyutlar [mm] 20 x 20 x 52,5

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar


Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", düz; kodlama: C; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10789



Kablolanabilir soket

SDOGA030MSSFKPG

Bağlantı

