


Kablolanabilir soket

SDOAH040MSSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 125 AC / < 150 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 36 x 20 x 35

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 7

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10790



Kablolanabilir soket

SDOAH040MSSFKPG

Bağlantı

