

E10805




Kablolanabilir soket

SDOAJ040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10013

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem Altın kaplamalı kontaklar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 43 x 25 x 36

Malzemeler PBT

Kalıp-gövde malzemesi PBT

Somun malzemesi ULTRAMID

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10805



Kablolanabilir soket

SDOAJ040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo rekoru: PG 9

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M18, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: ULTRAMID; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı

