


Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...70

Koruma IP 65

Mekanik özellikleri

Malzemeler TPU

Kalıp-gövde malzemesi TPU

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x Torson, düz; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı



E10815




Bağlantı kablosu

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,2 m, PUR / PVC

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı

