


E10820



Valf soketli ara kablo

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS



Uygulama		
Sistem	Halojensiz	
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi [V]	< 24 AC/DC	
Aşırı gerilim koruması	evet; (VDR)	
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90	
Koruma	IP 67	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık [g]	73,7	
Boyutlar [mm]	30 x 15 x 39	
Malzemeler	TPU	
Kalıp-gövde malzemesi	TPU	
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Çalışma	1 x LED, sarı

E10820



Valf soketli ara kablo

VVSAB041--S00,6A03STAH030VAS

Aksesuarlar


Parçalar	vida
	Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B tipi Valf endüstriyel tip, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

