


E10821



Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Uygulama

Uygulama

NAMUR

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

51,9

Boyutlar

[mm]

31 x 14,5 x 38

Malzemeler

TPU; PUR

Kalıp-gövde malzemesi

TPU / PUR

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Açıklamalar

Zone 0, grup IIB veya IIC ' de kullanım için kullanıcı soketlerde oluşan yoğun elektrostatik yüklerden kaçınmalıdır.

Paket miktarı

1 adet




Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,3E02STAHO50VAN

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC, mavi, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

