


# E10824



## Valf soketli ara kablo

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



### Uygulama

Uygulama

NAMUR

### Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

### Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

### Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

30 x 15 x 39

Malzemeler

TPU; PUR

Kalıp-gövde malzemesi

TPU / PUR

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

### Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

### Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet




## Valf soketli ara kablo

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PVC, mavi, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

### Bağlantı



### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

