


E10825



Valf soketli ara kablo

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

NAMUR

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

15 x 30 x 39

Malzemeler

TPU; PUR

Kalıp-gövde malzemesi

TPU / PUR

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet




Valf soketli ara kablo

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC, mavi, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x B tipi Valf endüstriyel tip, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

