


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH042MSS0005A04

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC645

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Uygulama

Sistem Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...30 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 163

Boyutlar [mm] 15 x 15 x 47

Malzemeler PUR şeffaf

Kalıp-gövde malzemesi PUR, şeffaf

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10827



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH042MSS0005A04

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, şeffaf; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı



BN =	Kablo renkleri :
BK =	kahve rengi
BU =	siyah
WH =	mavi
	beyaz