

E10835




Adaptör fiş

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E10411

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 O-Ring

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Montaj dişi PG 9

Malzemeler Pirinç nikel kaplamalı

Kalıp-gövde malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10835



Adaptör fiş


ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: Pirinç, nikel kaplamalı



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz