


E10838



Fişli bağlantı kablosu

ASTAH050VAS00,6A03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

39 x 30 x 15

Malzemeler

PUR; TPU

Kalıp-gövde malzemesi

PUR / TPU

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10838



Fişli bağlantı kablosu


ASTAH050VAS00,6A03

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PUR, Halojensiz, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR / TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

3	BU
4	BN
5	YE/GN

BN = Kablo renkleri :
BU = kahve rengi
GN/YE = mavi
yeşil/sarı