


E10844



Valf soketli ara kablo

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Uygulama

Sistem

Halojensiz

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 24 AC/DC

Aşırı gerilim koruması

evet; (VDR)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık

[g]

45,7

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Çalışma

1 x LED, sarı

Aksesuarlar

Parçalar

vida

Etiket

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10844




Valf soketli ara kablo

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x C DIN tipi valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

