


E10851



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030VAS0005E03

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC
----------------------	----------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm]	27 x 15 x 39
Malzemeler	PVC
Kalıp-gövde malzemesi	PVC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E10851



Soketli bağlantı kablosu

ADOAA030VAS0005E03

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PVC, sarı, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x 1/2", dirsek; kodlama: C; Kalıplı gövde: PVC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



GN =
RD/BK =
RD/WH =

Kablo renkleri :
yeşil
kırmızı/siyah
kırmızı/beyaz