


E10853



Fişli bağlantı kablosu

ASTAH050VAN00,6A02

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Uygulama

Uygulama

NAMUR

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi

[V]

< 15 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-25...90

Koruma

IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar

[mm]

39 x 30 x 15

Malzemeler

TPU

Kalıp-gövde malzemesi

TPU

Somun malzemesi

paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

E10853



Fişli bağlantı kablosu


ASTAH050VAN00,6A02

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,6 m, PVC, mavi, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Sıkıştırma torku: 0,5 Nm



Bağlantı

1 WH

2 BK